

[Vollbildansicht](#)

SENSOR 24

Indoor LED Deckeneinbauleuchte eckig weiß 3000 K, [mehr](#) >

Länge:

21.5 cm

Lichtfarbtemperatur:

3000 Kelvin

[Alle Varianten anzeigen](#)

[Auswahl zurücksetzen](#)

Art. Nr.: 1003013

TECHNISCHE DATEN

Produktname	SENSOR 24	Ausschnittsform	quadratisch
BIG WHITE Seite	103	Einbaulänge	20.5 cm
Farbe	weiss	Einbaubreite	20.5 cm
Material	Aluminium	Einbautiefe	3 cm
Lichtstrom	1140 lm	Schlagfestigkeitsklasse	IK02 ⁱ
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin	Schlagfestigkeit	0.2 joule ⁱ
Halbstreuwinkel	110 ° ⁱ	Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500 mA
CRI	90 ⁱ	Nettogewicht	0.37 kg
UGR ≤	26 ⁱ	Lebensdauer	50000 h
IP Code	IP20	Betriebswirkungsgrad (LOR)	0.65 ⁱ
Länge	21.5 cm	Risikogruppe	1
Breite	21.5 cm		
Höhe	2 cm		

Technischer Überblick



50000 h

IP20

IK02

UGR

26

SENSER

