

VA0,VA1=0/1 ORD=高阻


VA0=1,ORD=角度输出

VA1=1,ORD=速度输出

加速模式关闭

ORD输出编码器方式

12位分辨率
#NAME?



使用外部时钟

#NAME?

0=ERR,1=NO ERR

集电极开路

