

名称	规格	厂家
磁芯	EE55 PC40	
骨架	EE55卧式 10+10 PIN	
铜线	0.3mm 2UEW	

3---5,6	Φ0.3mm *15	20T
17,16,15,14---13,12,11	0.2*30 Copper Foil	4T
20,19,18---17,16,15,14	0.2*30 Copper Foil	4T
10,9---3	Φ0.3mm *15	20T

- TAPE 3T
- TAPE 5T*
- TAPE 2T
- TAPE 5T*

(10-6) Lp=700uH 5%
Pin1,2,4,7,8剪脚.Pin3剪半脚
Pin10与Pin9配线时短路
Pin5与Pin6配线时短路

BOBBIN