







主控板接口：




TF 卡接口：



系统12v电源接口，到主板




SIM 卡接口：




底座下部转接板接口

V\_BAT： 电池  
V\_SYS 12V： 供给底部马达  
VIN： 底座自动充电电压




屁股充电器DC座：


DC：18~24V 3.5A





6.5mm耳机座：  
如果是单端输入，主板R7017焊接0欧姆电阻






|         |                           |              |
|---------|---------------------------|--------------|
| Title   |                           |              |
| <Title> |                           |              |
| Size    | Document Number           | Rev          |
| A3      | <Doc>                     | <RevCode>    |
| Date:   | Monday, December 07, 2015 | Sheet 2 of 4 |







|                  |                           |       |        |              |
|------------------|---------------------------|-------|--------|--------------|
|                  |                           |       |        |              |
| Title<br><Title> |                           |       |        |              |
| Size<br>A3       | Document Number<br><Doc>  |       |        | Rev<br><Rev> |
| Date:            | Monday, December 07, 2015 | Sheet | 3 of 4 |              |



升压DC-DC 24V2A  
 $V_{OUT} = 1.229 * (1 + R1/R2)$



功放PVDD  
供电电压二选一



|         |                           |              |
|---------|---------------------------|--------------|
| Title   |                           |              |
| <Title> |                           |              |
| Size    | Document Number           | Rev          |
| A3      | <Doc>                     | <RevCode>    |
| Date:   | Monday, December 07, 2015 | Sheet 4 of 4 |